Справочный листок технических дан-

HDC C COAX 75 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Штекер, Золото	
Заказ №	<u>2748690000</u>	
Тип	HDC C COAX 75 M	
GTIN (EAN)	4050118890648	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных

HDC C COAX 75 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Длина	23 mm	Длина (в дюймах)	0.9055 inch
Масса нетто	2.4 g		

Температуры

Предельная температура -55 °С ... 135 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	4.8 mm	Вид соединения	Соединение под пайку
Исполнение вставки	COAX	 Цветовой код	золото
Поверхность	Золото		≥ 500
Тип	Штекер	Основной материал	Сплав медный
Способ изготовления	круглый		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

HDC C COAX 75 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

 Тип
 HDC MCOAX 4 MC
 Версия

 Заказ №
 2748540000
 Модуль, 48 V, 1.5 А, Количество полюсов: 4, Обжимное

 GTIN (EAN)
 4050118890754
 соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1

 Кол.
 5 ST

CTX / HTG / HTX



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTX 188	Версия
Заказ №	9011990000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190026066	Шестигранный обжим
Кол.	1 ST	