

**HDC C HS SM0.08-0.12 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Штекер, Золото, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">2748710000</a>
Тип	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
Кол.	100 Штука

**HDC C HS SM0.08-0.12 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.17 g

**Температуры**

Предельная температура -55 °C ... 130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Общие данные**

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 28
Длина снятия изоляции	4 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Измерительное соединение			
Исполнение вставки	DSUB	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.12 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>
Поверхность	Золото	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Основной материал	Сплав медный
Способ изготовления	круглый	Сечение соединительного провода	0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>

**Важное примечание**

Сведения об изделии {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C HS SM0.08-0.12 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

Die Einstellungen am Locator zum crimpen

crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

## HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748640000</a>	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,	
GTIN (EAN)	4050118890686	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0	
Кол.	1 ST		

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Версия	
Заказ №	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4099987279550		
Кол.	1 ST		

### Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

## HDC C HS SM0.08-0.12 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HS	Версия
Заказ №	<a href="#">3131280000</a>	
GTIN (EAN)	4099987323819	
Кол.	1 ST	

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 MC	Версия
Заказ №	<a href="#">2748520000</a>	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890761	Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	