

HDC C HS SM0.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Штекер, Золото, 0.08 - 0.12 mm ²
Заказ №	2748710000
Тип	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
Кол.	100 Штука

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.17 g

Температуры

Предельная температура -55 °C ... 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 28
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	4 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Исполнение вставки	DSUB	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.12 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²
Поверхность	Золото	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Основной материал	Сплав медный
Способ изготовления	круглый	Сечение соединительного провода	0.08 - 0.12 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 FC	Версия
Заказ №	2748530000	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890839	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия
Заказ №	2748640000	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890686	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Версия
Заказ №	3125010000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Кол.	1 ST	

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Инструменты для извлечения контактов

Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HS	Версия	
Заказ №	3131280000		
GTIN (EAN)	4099987323819		
Кол.	1 ST		