# Справочный листок технических дан-

## **HDC C HS BM0.2-0.5 AU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

## Основные данные для заказа

Версия	Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm²
Заказ №	<u>2748720000</u>
Тип	HDC C HS BM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890631
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать

#### Размеры и массы

Длина	13.7 mm	Длина (в дюймах)	0.5394 inch	
Масса нетто	0.22 g			

## Температуры

Предельная температура -55 °С ... 130 °С

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	DSUB
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm <sup>2</sup>	Поверхность	Золото
Тип	Гнездо	Основной материал	Сплав медный
Серия	ModuPlug	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Материал контакта	Сплав медный

## Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## **HDC C HS BM0.2-0.5 AU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 FC	Версия
Заказ №	2748530000	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890839	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия
Тип Заказ №	HDC MBUS HS 8 F 2748640000	Версия Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,

## Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	<u>2592650000</u>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Версия
Тип Заказ №	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5 3125010000	Версия Locator for crimping tool
	, ,	

# Справочный листок технических данных

Версия





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

## Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

## Основные данные для заказа

Тип REMOVAL TOOL HS Заказ № <u>3131280000</u> GTIN (EAN) 4099987323819

Кол. 1 S

4033