

**HDC C HS BM0.08-0.12 AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Гнездо, Золото, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">2748730000</a>
Тип	HDC C HS BM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890549
Кол.	100 Штuka



## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 0.18 g

### Температуры

Предельная температура -55 °C ... 130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø 1 mm Поперечное сечение подключаемого провода AWG 28

Длина снятия изоляции 4 mm Вид соединения Обжимное соединение

Измерительное соединение DSUB Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

Исполнение вставки Поперечное сечение соединительного провода, макс. 0.12 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.08 mm<sup>2</sup>

Поверхность Золото Циклы коммутации ≥ 500

Тип Гнездо Основной материал Сплав медный

Способ изготовления круглый Сечение соединительного провода 0.08 - 0.12 mm<sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04



## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBT 8 FC	Версия
Заказ №	<a href="#">2748530000</a>	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890839	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия
Заказ №	<a href="#">2748640000</a>	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890686	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Версия
Заказ №	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Кол.	1 ST	



## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

### Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HS	Версия
Заказ №	<a href="#">3131280000</a>	
GTIN (EAN)	4099987323819	
Кол.	1 ST	