# Справочный листок технических данных





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 3 mm, Длина лезвия: 25 mm, Толщина лезвия (А):		
	0.5 mm		
Заказ №	<u>2748860000</u>		
Тип	BIT C 6,3 0,5X3,0X25		
GTIN (EAN)	4050118894738		
Кол.	5 Штука		

# Справочный листок технических данных





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-42-04

21-04-42-04

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch	
Масса нетто	3.87 g	ширипа (в дюимах)	0.0042 IIIGH	
Экологическое соответст	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	Бита с шлицевым лезвием, 0,5 x 3,0 x 25			
Инструменты для затяжк	1			
Ширина лезвия (В)	3 mm	Толщина лезвия (А)	0.5 mm	
Форма	Шлиц	Длина лезвия	25 mm	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116	
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864	
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

21-04-42-04

21-04-42-04

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0