Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 3.5 mm, Длина лезвия: 25 mm, Толщина лезвия (А) 0.5 mm	
Заказ №	<u>2748870000</u>	
Тип	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	
GTIN (EAN)	4050118894745	
Кол.	5 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
4					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch		
Масса нетто	4.22 g	<u>—————————————————————————————————————</u>	0.00 (2		
Экологическое соответст	вие изделия		'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	попенна			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Технические данные					
Описание артикула	Бита с шлицевым лезвием, 0,5 x 3,5 x 25				
Инструменты для затяжк	1				
Ширина лезвия (В)	3.5 mm	Толщина лезвия (А)	0.5 mm		
Форма	Шлиц	Длина лезвия	25 mm		
Классификации					
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116		
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864		
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90		
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04		
ECLASS 12.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0	21-04-42-04		
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04		

Статус каталога / Изображения