

**BIT E6,3 0,4X2,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвие для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

**Основные данные для заказа**

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	<a href="#">2748900000</a>
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70
GTIN (EAN)	4050118894776
Кол.	5 Штука

## BIT E6,3 0,4X2,5X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	8.27 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,4x2,5x70
-------------------	---

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.4 mm
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Длина лезвия	70 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		