

BIT E6,3 0,5X3,0X70



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвие для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.5 mm
Заказ №	2748910000
Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70
GTIN (EAN)	4050118894783
Кол.	5 Штука

BIT E6,3 0,5X3,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,4x2,5x70
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	3 mm	Толщина лезвия (A)	0.5 mm
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Длина лезвия	70 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		