

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвие для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm |
| Заказ № | 2748920000 |
| Тип | BIT E6,3 0,6X3,5X70 |
| GTIN (EAN) | 4050118894790 |
| Кол. | 5 Штука |

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Ширина | 70 mm | Ширина (в дюймах) | 2.7559 inch |
| Масса нетто | 9 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|-------------------|---|
| Описание артикула | Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,4x2,5x70 |
|-------------------|---|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------|
| Ширина лезвия (B) | 3.5 mm | Толщина лезвия (A) | 0.6 mm |
| Форма | E 6,3 DIN 3126, Шлиц | Длина лезвия | 70 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 | | |