

**БИТ E6,3 PZ1X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Наружный шестигранник с входным соединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной соединительный размер 1/4,5 DIN 3126

**Основные данные для заказа**

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 1 мм, Длина лезвия: 70 мм, Толщина лезвия (A): 1 мм, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 1
Заказ №	<a href="#">2748960000</a>
Тип	БИТ E6,3 PZ1X70
GTIN (EAN)	4050118895155
Кол.	5 Штука

## BIT E6,3 PZ1X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	12 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, крестообразный шлиц, тип Pozidriv, размер 1
-------------------	--

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	1 mm	Толщина лезвия (A)	1 mm
Форма	E 6,3 DIN 3 126, Pozidrive	Размер	1
Длина лезвия	70 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1

### Электрическая отвертка

Масса	11.6 g
-------	--------

### Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		