

БИТ E6,3 PH1X70



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 1 мм, Длина лезвия: 70 мм, Толщина лезвия (A): 1 мм, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 1
Заказ №	2748980000
Тип	БИТ E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
Кол.	5 Штука

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	10.38 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Головка отвертки, крестообразный шлиц, тип Philips, размер 1
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	1 mm	Толщина лезвия (A)	1 mm
Форма	E 6,3 DIN 3 126, Крестообразный шлиц	Размер	1
Длина лезвия	70 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1

Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		