Справочный листок технических данных

BIT E6,3 PH2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отверткеЛезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (В): 2 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (А): 2 mm, Размер лезвия для винтов с крестообраз- ным шлицем: 2
Заказ №	2748990000
Тип	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
Кол.	5 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch	
Масса нетто	14 g			
Экологическое соответст	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
исание артикула Лезвие отвертки,				
Описание артикула	крестообразный шлиц, тип Philips, размер 2			
Инструменты для затяжки	1			
III	2	T(A)	2	
Ширина лезвия (B) Форма	2 mm E 6,3 DIN 3126,	Толщина лезвия (A) Размер	2 mm 2	
	E 6,3 DIN 3 126, Крестообразный шлиц	газмер	۷	
Длина лезвия	70 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115	
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864	
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03	
ECLASS 12.0	21-04-42-03	ECLASS 13.0	21-04-42-03	
LOD-100 12.0		ECLASS 15.0		