

BIT E6.3 1.0X5.5X110



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвие для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm
Заказ №	2749080000
Тип	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
Кол.	5 Штука

BIT E6.3 1.0X5.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	110 mm	Ширина (в дюймах)	4.3307 inch
Масса нетто	18.48 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,5x3,0x110
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	5.5 mm	Толщина лезвия (A)	1 mm
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Длина лезвия	110 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		