

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6.3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" Е6.3 DIN 3126

### Основные данные для заказа

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Заказ №	<a href="#">2749100000</a>
Тип	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
Кол.	5 Штука

**BIT E6.3Z 0.6X3.5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	9 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Лезвие отвертки в виде цапфы
-------------------	---------------------------------

**Инструменты для затяжки**

Ширина лезвия (B)	3.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.6 mm
Форма	E 6.3 DIN 3126, с втулками, Шлиц	Длина лезвия	70 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		