

SDS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 мм, Длина лез- вия: 60 мм, Толщина лезвия (A): 0.4 мм
Заказ №	2749260000
Тип	SDS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118895537
Кол.	1 Штука

SDS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	165 mm	Длина (в дюймах)	6.4961 inch
Диаметр	2 mm	Масса нетто	35.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,4x2	Исполнение	прямой
-------------------	------------------------------------	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2 mm	Толщина лезвия (A)	0.4 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	60 mm
Тип лезвия	B		

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		