

**SDS 0.4X2.5X75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,  
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-  
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из  
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 мм, Длина лезвия: 75 мм, Толщина лезвия (A): 0.4 мм
Заказ №	<a href="#">2749320000</a>
Тип	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Кол.	1 Штука

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Длина	180 mm	Длина (в дюймах)	7.0866 inch
Диаметр	2.5 mm	Масса нетто	29.92 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,4x2,5	Исполнение	прямой
-------------------	--------------------------------------	------------	--------

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.4 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	75 mm
Тип лезвия	A		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		