

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 75 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	2749320000
Тип	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Длина	180 mm	Длина (в дюймах)	7.0866 inch
Диаметр	2.5 mm	Масса нетто	29.92 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,4x2,5	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.4 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	75 mm
Тип лезвия	A		

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		