

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm |
| Заказ № | 2749340000 |
| Тип | SDS 0.6X3.5X100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 |
| Кол. | 1 Штука |

SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|------------------|-------------|
| Длина | 205 mm | Длина (в дюймах) | 8.0709 inch |
| Диаметр | 3.5 mm | Масса нетто | 37.84 g |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------|
| Описание артикула | Отвертка с лезвием для шлица 0,6x3,5 | Исполнение | прямой |
|-------------------|---|------------|--------|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Ширина лезвия (B) | 3.5 mm | Толщина лезвия (A) | 0.6 mm |
| Форма | Шлиц | Длина лезвия | 100 mm |
| Тип лезвия | A | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |