

**SDS 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Заказ №	<a href="#">2749340000</a>
Тип	SDS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118895568
Кол.	1 Штука

## SDS 0.6X3.5X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Размеры и массы

Длина	205 mm	Длина (в дюймах)	8.0709 inch
Диаметр	3.5 mm	Масса нетто	37.84 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,6x3,5	Исполнение	прямой
-------------------	--------------------------------------	------------	--------

## Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	3.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.6 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	100 mm
Тип лезвия	A		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		