Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 200 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Заказ №	<u>2749350000</u>
Тип	SDS 0.6X3.5X200
GTIN (EAN)	4050118895575
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-04-07

21-04-04-07

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

i domopai ii maooai				
	<u>'</u>			
Длина	305 mm	Длина (в дюймах)	12.0078 inch	
Диаметр	4 mm	Масса нетто	44 g	
Экологическое соответст	вие изделия		'	
	<u>'</u>			
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141			
Технические данные				
Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,6x3,5	Исполнение	прямой	
Инструменты для затяжки	1			
Ширина лезвия (В)	3.5 mm	Толщина лезвия (А)	0.6 mm	
Форма	Шлиц	Длина лезвия	200 mm	
Тип лезвия	A			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158	
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158	
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07	
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07	

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

21-04-04-07

21-04-04-07

21-04-04-07