Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лез- вия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
Заказ №	<u>2749360000</u>
Тип	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ширина	210 mm	Ширина (в дюймах)	8.2677 inch
Длина	205 mm	Длина (в дюймах)	8.0709 inch
Диаметр	4 mm	Масса нетто	44 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка	Исполнение	прямой
	с лезвием для шлица		
	0.8x4		

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	4 mm	Толщина лезвия (А)	0.8 mm	
Форма	Шлиц	Длина лезвия	100 mm	
Тип лезвия	A			

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-07		
		202.00 *0	