

SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 4 мм, Длина лез- вия: 100 мм, Толщина лезвия (A): 0.8 мм
Заказ №	2749360000
Тип	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Кол.	1 Штука

SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	210 mm	Ширина (в дюймах)	8.2677 inch
Длина	205 mm	Длина (в дюймах)	8.0709 inch
Диаметр	4 mm	Масса нетто	44 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка с лезвием для шлица 0,8x4	Исполнение	прямой
-------------------	--	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	4 mm	Толщина лезвия (A)	0.8 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	100 mm
Тип лезвия	A		

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		