

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

SDS 0.8X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 4.5 mm, Длина лезвия: 125 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
Заказ №	2749370000
Тип	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	248 mm	Ширина (в дюймах)	9.7638 inch
Длина	230 mm	Длина (в дюймах)	9.0551 inch
Диаметр	4.5 mm	Масса нетто	43.12 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,8x4,5	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	4.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.8 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	125 mm
Тип лезвия	A		

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		