Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (В): 6.5 mm, Длина лезвия: 150 mm, Толщина лезвия (А): 1.2 mm
Заказ №	<u>2749390000</u>
Тип	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ширина	268 mm	Ширина (в дюймах)	10.5512 inch
Длина	265 mm	Длина (в дюймах)	10.433 inch
Диаметр	6.5 mm	Масса нетто	100 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для	Исполнение	прямой
	шлица 1.2x6.5		

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	6.5 mm	Толщина лезвия (А)	1.2 mm
Форма	Шлиц	 Длина лезвия	150 mm
Тип лезвия	A		

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Статус каталога / Изображения