

# Справочный листок технических данных

## SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: 150 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm
Заказ №	<a href="#">2749390000</a>
Тип	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
Кол.	1 Штука

**SDS 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Ширина	268 mm	Ширина (в дюймах)	10.5512 inch
Длина	265 mm	Длина (в дюймах)	10.433 inch
Диаметр	6.5 mm	Масса нетто	100 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Технические данные**

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 1,2x6,5	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

**Инструменты для затяжки**

Ширина лезвия (B)	6.5 mm	Толщина лезвия (A)	1.2 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	150 mm
Тип лезвия	A		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		