

SDS 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: 150 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm
Заказ №	2749390000
Тип	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
Кол.	1 Штука

SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Ширина	268 mm	Ширина (в дюймах)	10.5512 inch
Длина	265 mm	Длина (в дюймах)	10.433 inch
Диаметр	6.5 mm	Масса нетто	100 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 1,2x6,5	Исполнение	прямой
-------------------	--------------------------------------	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	6.5 mm	Толщина лезвия (A)	1.2 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	150 mm
Тип лезвия	A		

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		