

Справочный листок технических данных

SDK PH0 X 60

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips,
SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0 |
| Заказ № | 2749400000 |
| Тип | SDK PH0 X 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина | 160 mm | Ширина (в дюймах) | 6.2992 inch |
| Масса нетто | 31.68 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------|
| Описание артикула | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0 | Исполнение | прямой |
|-------------------|---|------------|--------|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|--|------|--------------|---------|
| Ширина лезвия (B) | 0 mm | Форма | Philips |
| Размер | 0 | Длина лезвия | 60 mm |
| Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем | 0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000144 | ETIM 7.0 | EC000144 |
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |