

SDK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips,
SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоеди-
нительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0
Заказ №	2749400000
Тип	SDK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118895629
Кол.	1 Штука

SDK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	31.68 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	3 mm	Форма	Philips
Размер	0	Длина лезвия	60 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		