Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, 150 mm, Толщина лезвия (A): 3
Заказ №	<u>2749430000</u>
Тип	SDK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118895650
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ширина	265 mm	Ширина (в дюймах)	10.433 inch
Масса нетто	160 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с	Исполнение	прямой
	крестообразным шлицем,		
	тип Phillips, размер 3		

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	3 mm	Форма	Philips, круглый
Размер	3	Длина лезвия	150 mm
Размер лезвия для винтов с	3		

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		