

SDK PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 14.5 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
Заказ №	2749440000
Тип	SDK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118895667
Кол.	1 Штука

SDK PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	191 mm	Ширина (в дюймах)	7.5197 inch
Масса нетто	50 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 1	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	14.5 mm	Форма	Pozidrive, круглый
Размер	1	Длина лезвия	80 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		