

**SDK PZ2 X 100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,  
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоеди-  
нительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из  
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 6 mm, 100 mm, Толщина лезвия (A): 2
Заказ №	<a href="#">2749450000</a>
Тип	SDK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895674
Кол.	1 Штука

## SDK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	215 mm	Ширина (в дюймах)	8.4645 inch
Масса нетто	85.36 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 2	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	6 mm	Форма	Pozidrive, круглый
Размер	2	Длина лезвия	100 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		