

# Справочный листок технических данных

## SDK PZ3 X 150

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,  
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из  
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 8 mm, 150 mm, Толщина лезвия (A): 3
Заказ №	<a href="#">2749460000</a>
Тип	SDK PZ3 X 150
GTIN (EAN)	4050118895681
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	220 mm	Ширина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	124.96 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Исполнение	прямой
------------	--------

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	8 mm	Форма	Pozidrive, круглый
Размер	3	Длина лезвия	150 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	3		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		