## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, 150 mm, Толщина лезвия (A): 3
Заказ №	<u>2749460000</u>
Тип	SDK PZ3 X 150
GTIN (EAN)	4050118895681
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Ширина	220 mm	Ширина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	124.96 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

#### Технические данные

14	×	
Исполнение	помкап	

#### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	3 mm	Форма	Pozidrive, круглый
Размер	3	Длина лезвия	150 mm
Размер лезвия для винтов с	3		
крестообразным шлицем			

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Статус каталога / Изображения