

Справочный листок технических данных

SD T7 TR X 60

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка Torx® TH с отверстием в острие лезвия (для предотвращения недозволенных манипуляций), SD TH для завинчивания стопорных винтов Torx® и Torx®-TH (средний штифт в профиле), хромистое острие Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Длина лезвия: 60 mm
Заказ №	2749470000
Тип	SD T7 TR X 60
GTIN (EAN)	4050118895698
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-12-31T00:00:00+01:00

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	165 mm	Ширина (в дюймах)	6.4961 inch
Диаметр	30 mm	Масса нетто	29.92 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Отвертка, TR 7
-------------------	----------------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	3 mm	Форма	Torx
Размер	T7	Длина лезвия	60 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		