Справочный листок технических дан-

IDIA

SD T40 TR X 115



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка Torx® TH с отверстием в острие лезвия (для предотвращения недозволенных манипуляций), SD TH для завинчивания стопорных винтов Torx® и Torx®-TH (средний штифт в профиле), хромистое острие Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Длина лезвия: 115 mm
Заказ №	<u>2749550000</u>
Тип	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разі	MONI	. I IA B	420	^LI
газі	MEDE	иик	พลษ	CDI

Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch
Диаметр	40 mm	Масса нетто	90.64 g
	"		'

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Отвертка, TR 40	
Описание артикула	Olbepika, in 40	

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	40 mm	Форма	Torx	
Размер	T40	Длина лезвия	115 mm	
Классификации				

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 9.0	21-04-04-13
ECLASS 9.1	21-04-04-13	ECLASS 10.0	21-04-04-13
ECLASS 11.0	21-04-04-13	ECLASS 12.0	21-04-04-13
ECLASS 13.0	21-04-04-13	ECLASS 14.0	21-04-04-13
FCLASS 15.0	21-04-04-13		

Статус каталога / Изображения