

SDIK SLIM PH1 X 80



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
Заказ №	2749650000
Тип	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
Кол.	1 Штука

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	185 mm	Ширина (в дюймах)	7.2835 inch
Масса нетто	38.72 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 1, SlimLine	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	1 mm	Форма	Крестообразный шлиц, круглый
Размер	1	Длина лезвия	80 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		