# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, Длина лезвия: 60 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	<u>2749780000</u>
Тип	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



# Размеры и массы

Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch
Длина	165 mm	Длина (в дюймах)	6.4961 inch
Диаметр	2 mm	Масса нетто	29.04 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов	Исполнение	прямой
	с лезвием для шлица		
	0,4х2,0х60, изоляция		
	согласно VDE		

#### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	2 mm	Толщина лезвия (А)	0.4 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	60 mm
Тип лезвия	A		

# Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		