

Справочный листок технических данных

SDIS 1.0X5.5X125

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Отвертка, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 125 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm |
| Заказ № | 2749850000 |
| Тип | SDIS 1.0X5.5X125 |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|------------------|-------------|
| Длина | 240 mm | Длина (в дюймах) | 9.4488 inch |
| Диаметр | 5.5 mm | Масса нетто | 82.72 g |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------|
| Описание артикула | Отвертка для винтов с лезвием для шлица 1,0x5,5x125, изоляция согласно VDE | Исполнение | прямой |
|-------------------|---|------------|--------|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Ширина лезвия (B) | 5.5 mm | Толщина лезвия (A) | 1 mm |
| Форма | Шлиц | Длина лезвия | 125 mm |
| Тип лезвия | B | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |