

Справочный листок технических данных

SDIK PH0 X 60

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1000 V
△ IEC 60900

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips,
изолированная согласно VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO
8764/2-PH, выходной присоединительный размер
согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0
Заказ №	2749880000
Тип	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
Кол.	1 Штука

SDIK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	165 mm	Ширина (в дюймах)	6.4961 inch
Масса нетто	30.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0	Исполнение	прямой
-------------------	--	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	0 mm	Форма	Philips, круглый
Размер	0	Длина лезвия	60 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		