

# Справочный листок технических данных

## SDIK PH1 X 80

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1000 V  
IEC 60900

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips,  
изолированная согласно VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO  
8764/2-PH, выходной присоединительный размер  
согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
Заказ №	<a href="#">2749890000</a>
Тип	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
Кол.	1 Штука



## SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Ширина	185 mm	Ширина (в дюймах)	7.2835 inch
Масса нетто	50 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 1	Исполнение	прямой
-------------------	--	------------	--------

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	1 mm	Форма	Philips, круглый
Размер	1	Длина лезвия	80 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		