Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









↑ 1000 V

1

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, 100 mm,
	Толщина лезвия (А): 2
Заказ №	<u>2749900000</u>
Тип	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	220 mm	Ширина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	95 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Изолированная	Исполнение	прямой
	отвертка для винтов с		
	крестообразным шлиц	ем,	
	тип Phillips, размер 2		

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	2 mm	Форма	Philips, круглый
Размер	2	Длина лезвия	100 mm
Размер лезвия для винтов с	2		
крестообразным шлицем			

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Статус каталога / Изображения