## Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



**SDIK PH3 X 150** 







£ 1000 V IEC 60900

1

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, 150 mm,
	Толщина лезвия (А): 3
Заказ №	<u>2749910000</u>
Тип	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

#### **SDIK PH3 X 150**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



#### Размеры и массы

Ширина	270 mm	Ширина (в дюймах)	10.6299 inch
Масса нетто	124.08 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

#### Технические данные

Описание артикула	Изолированная	Исполнение	прямой
	отвертка для винтов с		
	крестообразным шлиц	ем,	
	тип Phillips, размер 3		

#### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	3 mm	Форма	Philips, круглый
Размер	3	Длина лезвия	150 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	3		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Статус каталога / Изображения