

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, 150 mm, Толщина лезвия (A): 3 |
| Заказ № | 2749910000 |
| Тип | SDIK PH3 X 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118897210 |
| Кол. | 1 Штука |

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Ширина | 270 mm | Ширина (в дюймах) | 10.6299 inch |
| Масса нетто | 124.08 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcaee141 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------|
| Описание артикула | Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 3 | Исполнение | прямой |
|-------------------|---|------------|--------|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|--|------|--------------|------------------|
| Ширина лезвия (B) | 3 mm | Форма | Philips, круглый |
| Размер | 3 | Длина лезвия | 150 mm |
| Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем | 3 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |