

# Справочный листок технических данных

## SDIK PZ1 X 80

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1000V  
△ IEC 60900

Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,  
SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, выходной присо-  
единительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из  
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
Заказ №	<a href="#">2749920000</a>
Тип	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
Кол.	1 Штука



## SDIK PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Ширина	185 mm	Ширина (в дюймах)	7.2835 inch
Масса нетто	46 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 1	Исполнение	прямой
-------------------	--	------------	--------

### Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	1 mm	Форма	Pozidrive, круглый
Размер	1	Длина лезвия	80 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		