

SDIK PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, 100 mm, Толщина лезвия (A): 2
Заказ №	2749930000
Тип	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
Кол.	1 Штука

SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	215 mm	Ширина (в дюймах)	8.4645 inch
Масса нетто	82.72 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcaee141

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 2	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2 mm	Форма	Pozidrive, круглый
Размер	2	Длина лезвия	100 mm
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		