

**SD EL 0.3X1.5X40 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,  
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-  
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из  
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1.5 мм, Длина лезвия: 40 мм, Толщина лезвия (A): 0.3 мм
Заказ №	<a href="#">2750060000</a>
Тип	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Кол.	1 Штука

**SD EL 0.3X1.5X40 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Длина	140 mm	Длина (в дюймах)	5.5118 inch
Диаметр	1.5 mm	Масса нетто	10.56 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Исполнение	прямой
------------	--------

**Инструменты для затяжки**

Ширина лезвия (B)	1.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.3 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	40 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		