Справочный листок технических данных

SD EL 0.4X2.0X60 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (В): 2 mm, Длина лезвия: 60 mm, Толщина лезвия (А): 0.4 mm
Заказ №	<u>2750070000</u>
Тип	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Pag	МО	٦LI	и	ма	ССЫ
ı as		<i>J</i> DI		wc	CCDI

і азмеры и массы					
Длина	160 mm	Длина (в дюймах)	6.2992 inch		
Диаметр	2 mm	Масса нетто	11.44 g		
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Технические данные					
		14			
Описание артикула	Отвертка с лезвием для Исполнение шлица 0,4x2		прямой		
Инструменты для затяжкі	1				
Ширина лезвия (В)	2 mm	Толщина лезвия (А)	0.4 mm		
Форма	Шлиц	Длина лезвия	60 mm		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158		
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158		
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07		
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07		
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-04-04-07 21-04-04-07	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-04-07 21-04-04-07		