

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 75 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	<a href="#">2750080000</a>
Тип	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Кол.	1 Штука

**SD EL 0.4X2.5X75 PICO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Длина	175 mm	Длина (в дюймах)	6.8898 inch
Диаметр	2.5 mm	Масса нетто	10.56 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,4x2,5	Исполнение	прямой
-------------------	---	------------	--------

**Инструменты для затяжки**

Ширина лезвия (B)	2.5 mm	Толщина лезвия (A)	0.4 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	75 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		