
Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com




Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Заказ №	<u>2750100000</u>
Тип	SD EL 0,6X3,5X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897586
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Pag	МО	٦LI	и	ма	ССЫ
ı as		<i>J</i> DI		wc	CCDI

і азмеры и массы					
	·				
Длина	200 mm	Длина (в дюймах)	7.874 inch		
Диаметр	3.5 mm	Масса нетто	18 g		
Экологическое соответст	вие изделия				
0 0 0					
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Технические данные					
0	0	14			
Описание артикула	Отвертка с лезвием для Исполнение шлица 0,6х3,5		прямой		
Инструменты для затяжкі	1				
Ширина лезвия (В)	3.5 mm	Толщина лезвия (А)	0.6 mm		
Форма	Шлиц	Длина лезвия	100 mm		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158		
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158		
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04		
ECLASS 9.1	21-04-04-07 ECLASS 10.0		21-04-04-07		
ECLASS 11.0	21-04-04-07 ECLASS 12.0		21-04-04-07		
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07		
LCLAGO 13.0	21-04-04-07	LCLA33 14.0	21040407		